

# TEKNISET TIEDOT - FDV

Malli LITHEX9



## Käyttöalueet

CGS AVD käsisammutin soveltuu käytettäväksi litiumioniakku- ja metallipaloihin ja sitä voidaan käyttää myös paloneristeenä. Tärkeää tietoa koskien litiumakkujen ja litiumparistojen sammutusta! Tarkista aina ensin varauuskäyntien sijainti. Älä lähesty tulta, jos on olemassa vaara, että se voi levitä helposti tai jos varauuskäynnit ovat vaarassa tukkeutua. Noudata aina varovaisuutta lähestyttäessäsi tulta, etenkin jos kyse on akku- tai paristolpalosta, mahdollisen räjähdysvaaran vuoksi. AVD: tä levitetään pyyhkäisyliikkeellä 1-2 m turvaetäisyydellä. Kohdistava AVD tulee annoksina useista eri kulmista, mikäli mahdollista.

Teollisuus, myymälät, julkinen sektori, korjaamot, asunnot, varastohuoneet, lentoasemat, satamat, kierrätyspisteet, sairaalat, akkujen keräyspisteet jne

## Miten AVD toimii sammutusaineena AVD

Jähdyttää palavaa materiaalia luomalla kuumuutta eristävän kerroksen, joka tukahduttaa hapen saannin.

## Sammuttimen sijoituspaikka

Sammuttimen toimitukseen sisältyy seinäteline. Jos sammutinta säilytetään ulkotilassa tai likaisessa tilassa, on se sijoitettava erityiseen sammutinkaappiin. Sammutin tulee sijoittaa näkyvälle paikalle, jossa se on helposti ulottuvilla.

## Huolto ja tarkastus

Kaikki huoltotoimenpiteet on suoritettava kansallisten määräysten mukaisesti. Vaihda AVD joka 5 vuosi.



## TEKNISET TIEDOT

Teholuokka	13A	SKU	600363
Paloluokka	A	EAN	7320896003637
Toimintalämpötila	5 °C / +60 °C	Sertifointi	EN3-7, CE, Wheelmark
Koko	9L	Malli	LITHEX9
Toimintapaine	15 BAR		
Sylinterimateriaali	Steel		
Ponnekaasu	Nitrogen		
Bruttopaino (kg)	16		
Korkeus (mm)	664		
Leveys (mm)	170		

**TÄRKEÄÄ:** Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa tehoaineesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun käsisammutinhuoltoilijään. Käytettävä vain hyväksymiä tehoaineita ja varaosia.

Lisätietoja: GPBM Nordic Oy  
Soita meille: +358 (0)2 478 10 00

www.gpbmnordic.fi

GPBM Nordic